



Technische Details

AUSSENSCHALE: P.P. Polypropylen
 INNENSCHALE: HD aufgeschäumtes Polystyrol
 KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)
 GRÖSSE: Universal-einstellbar von 53 bis 63 cm
 ZULASSUNG: EN 397 – EN 50365 (Klasse 0)

 400 g  -30°C / +50°C



WHE00025.201
WHITE



WHE00025.221
YELLOW FLUO

Technologie



SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE SCHLÄGE: Helm bietet Schutz gegen elektrische Gefahren für den Gebrauch im Umfeld von Niederspannungsanlagen mit Spannungen bis zu 1500V DC oder 1000V AC zertifiziert.



LEUCHTENDE SCHALE: Gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe. Verfügbar in den Farben yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo (die Intensität der Leuchtfarbe kann sich mit der Zeit verringern).



LEUCHTCLIPS: Der Helm ist mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



REFLEXSTREIFEN: Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit.



KINNRIEMEN EN 397: Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



ECO-LEDER KINNPOLSTER: Antiallergisches, waschbares und mit hohem Tragekomfort ausgestattetes Kinnpolster aus ECO-Leder. Vermeidung von allergischen Reaktionen der Haut.



HELMHALTERUNG: Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen befestigt, sodass der Helm mit dem Gurtwerk verbunden ist.



SANITIZED®: Der Einsatz von Sanitized® agiert wie ein inneres Deodorant und hemmt so unangenehme Gerüche. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es bakterielle Ausbreitung vor und erhöht somit das Frischegefühl und den Komfort des Textils bei jeglichen Hautkontakt.



FAST 3DRY: Hoher Tragekomfort mithilfe des schnell trocknenden Innenpolsters aus High-Tech 3D-Gewebe dank dessen die Feuchtigkeit schneller nach außen abgegeben wird.



UP & DOWN 2.0: Die innovative und exklusive KASK UP & DOWN 2.0 Verschluss-Technologie von KASK ermöglicht eine präzise und komfortable Befestigung des Helms am Hinterkopf. Das Größenrad mit den beiden Seitenteilen ermöglicht eine schnelle Fixierung des Helms am Kopf.



VISIERHALTERUNG: Vorrichtung zum Anbau aller verfügbaren ZENITH-Visiere.



GEHÖRSCHUTZ: Integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln mit 30mm Steckverbindung. Kompatibel mit allen KASK Gehörschützern.

Leistung

SCHUTZ VOR STÖßEN VON OBEN	K 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖßEN	K* 5 Kg von 0,5 m 25 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	K 3 Kg von 1 m 30 J
SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE SCHLÄGE	K
FREISETZUNG DES RIEMENS > 15 kg < 25 kg	K
PASSFORM	K*
BESTÄNDIGKEITSTEST BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN	K T= -30°C
SCHUTZ GEGEN SEITLICHE VERFORMUNG – LD	K
SCHUTZ GEGEN METALLSPRITZERMOLTEN METAL SPLASHES – MM	K



K Standard Anforderungen

K* Zusätzliche Prüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 12492

K Optionale Anforderungen

Weitere Auskünfte



GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutraseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur, trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

Zubehör



WVI00007
ZEN VISIER



WVI0009/10
ZEN MESH VISIER



WVI00008
ZEN FULL FACE



WVI00016 / WVI00017
ARC FLASH VISIER



WAC00009
VISIERADAPTER



WAC00010
NETZVISIERE
CARRIER



WVI00011
SCHIRM



WAC00011
4 STK LEUCHTCLIPS



WPA00006
AUSTAUSCHBARE
INNENPOLSTERUNG



WAC00013
NASCHENSCHUTZ



WAC00025
NASCHENSCHUTZ
HI VIZ



WHP00004/5/6
GEOHORSCHUTZMUSCHELN



WPA00007
WINTERPOLSTERUNG



WAC00026
HELMTASCHE



Technical Details

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene
 INTERNAL SHELL: HD Expanded polystyrene
 HEADBAND: Soft PA Nylon
 SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm
 STANDARD: EN 397 – EN 50365 (Class 0)

 400 g  -30°C / +50°C



WHE00025.201
WHITE



WHE00025.221
YELLOW FLUO

Technology



PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK: Helmet provides protection against electrical hazards for use in the vicinity of low voltage systems with voltages up to 1500V DC or 1000V AC.



FLUORESCENT SHELL: High visibility fluorescent color shell. Available in yellow fluo, white fluo, red fluo and lime fluo. The intensity of the luminescence color may decrease in time.



LUMINESCENT CLIPS: Helmet is equipped with strong external luminescent carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



REFLECTING STICKERS: Adhesive reflective stickers for high visibility.



CHINSTRAP EN 397: Four point chinstrap fixed to the external shell without metal rivets with Quick release fastening and opening in conformity with EN 397. Provided with lateral divider for adjusting the length of the straps.



ECO LEATHER CHINSTRAP: Eco-leather, hypoallergenic, washable chinstrap which is extremely comfortable and helps avoid irritation of the skin.



RING TO HOOK: Fitted with a special hook on the chinstrap which allows the helmet to be connected to the harness.



SANITIZED®: The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function, it effectively prevents bacterial proliferation by increasing comfort of the fabric in contact with skin.



FAST 3DRY: High-tech 3D fabric that dries very quickly, helping the dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling.



UP & DOWN 2.0: The innovative and exclusive UP & Down 2.0 technology ensures a precise and comfortable fit around the back of the head. The center wheel and the two side wings allow the quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.



VISOR ATTACHMENT: Provided with attachment for fitting Zenith visors.



EARMUFFS FITTING: Built with integrated slot for earmuffs. Compatible with KASK earmuffs.

Performances

PROTECTION AGAINST TOP IMPACTS	K 5 Kg da 2 m 100 J
PROTECTION AGAINST SIDE, FRONT AND REAR IMPACTS	K* 5 Kg da 0,5 m 25 J
PROTECTION AGAINST THE PENETRATION OF OBJECTS	K 3 Kg da 1 m 30 J
PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK	K
CHIN STRAP RELEASE > 15 kg <25 kg	K
RETENTION SYSTEM EFFECTIVENESS	K*
LOWER TEMPERATURE RESISTANCE TEST	K T= -30°C
PROTECTION AGAINST SIDE DEFORMATION- LD	K
PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL SPLASHES- MM	K



K Standard requirements

K* Additional test in conformity with the requirements of the EN 12492

K Optional requirements

Additional Information

GUARANTEE

3 years starting from the purchasing date.



SHELF LIFE

10 years starting from the production date (production date is printed on a label contained on the inside of the helmet). Inspect the helmet regularly to check for any damage! Cuts, abrasions, deformation or changes in colour represent important elements for checking the helmet status.

CLEANING

Clean the helmet only with water, neutral pH soap and a soft, clean cloth. The inner lining should be washed by hand in cold water or in the washing machine (max 30°C - 85°F). Do not use chemical detergent or solvent.

STORAGE

When not in use the helmet should be stored away from direct sunlight or source of heat.

ADHESIVE APPLICATION

Do not apply adhesives, solvents, stickers or paint that do not comply with the manufacturer's specifications. Any alteration or intervention not provided for may impair its protective function.

Accessories



WVI00007
ZEN VISOR



WVI00009/10
ZEN MESH VISOR



WVI00008
ZEN FULL FACE



WVI00016 / WVI00017
ARC FLASH VISOR



WAC00009
VISOR ADAPTOR



WAC00010
VISOR CARRIER



WVI00011
ZEN PEAK



WAC00011
4 PIECES OF LAMP
CLIPS



WPA00006
REPLACEMENT
INNER PADDING



WAC00013
NECK SHADE



WAC00025
NECK SHADE
HI VIZ



WHP00004/5/6
EARMUFFS



WPA00007
WINTER PADDING



WAC00026
HELMET BAG